

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7044.110 Celoten sistem CAT 6

State: 22.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7044.110 - Celoten sistem CAT 6 za organizator omrežnih kablov

The complete Network Cable Organizer system revolutionises structured cabling in all network racks from a depth of 800 mm. Surplus cable lengths – whether CAT 6 or fibre-optic – are simply withdrawn with a spring balancer.



## Features

Št. Modela	DK 7044.110
Prednosti	Zmanjšajte kaos kablov – zmanjšajte ovire za kroženje zraka v bližini omrežnih stikal Vedno prava dolžina: odvečne dolžine kablov – CAT 6 ali optičnih vlaken – preprosto izvlečete z vzmetnim mehanizmom Vsak kabel je 100 % preizkušen in dobavljen z ustreznim merilnim zapisom. Dostop s sprednje strani – idealno za naknadno vgradnjo v ohišja globine 800 mm ali več
Tehnični podatki	Kabel CAT 6 STP 2 x RJ 45 priključka na kabel Zaščiten RJ 45 konektor s pozlačenimi kontakti Uporabna dolžina kabla na kaseto: 1,6 m ISO/IEC 11801:2002, AWG 36, 100 % baker, 250 MHz
Aplikacije	Za uporabo v vseh omrežnih ohišjih od globine 800 mm.
Način delovanja	Pritrditev na sprednji in zadnji 482,6 mm (19") nivo
Material	Montažni okvir: jeklena pločevina Kasete: nerjavno jeklo, plastika (POM)

# Features

Barva	Montažni okvir: RAL 9005 Kabel: črna
Obseg dobave	Celoten sistem CAT 6 24 kaset CAT 6 Komplet za namestitvev Sestavni deli
Number cassettes max	24
Number cassettes preassembled	24
Mere	Širina: 450 mm Višina: 44 mm Globina: 600 mm
Delovno temperaturno območje	10 °C...45 °C
Vlažnost okolice (brez kondenzacije)	95 %
Relativna vlažnost (brez kondenzacije)	10 %
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	11,5 kg
Bruto teža	12 kg
Carinska tarifna številka	73269098
ECLASS 8.0	27189265
Opis izdelka	DK Network Cable Organizer (NCO), Complete CAT 6 system for reliable patching, Pre-configured cassettes: 24, CAT 6 cable colour: black, CAT 6 cable type: STP, 2 x RJ 45 connector each cable