


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7065.000

Teleskopski drsniki

State: 7.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7065.000 - Teleskopski drsniki za police s komponentami, za montažo na okvir VX ohišja in za nadgradnjo obstoječih VX in TS aplikacij

Za naknadno predelavo fiksnih polic za komponente v popolnoma izvlečne z zamenjavo pritrdilnih vijakov ali montažnih tirnic (vzdržljiva izvedba) za teleskopska vodila.

Features

Št. Modela	DK 7065.000
Opis izdelka	Fiksne police za komponente je mogoče enostavno naknadno opremiti z vodili s polnim izvlekom. To vključuje zamenjavo obstoječih pritrdilnih vijakov ali težkih vodil s teleskopskimi vodili.
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	Pocinkano
Suitable for component shelf depth	500 mm
Nosilnost	100 kg
Opomba	Za montažo in zaklepanje na 25 mm vzorec v globino ohišja.
Paketi	2 pc(s).
Neto teža	2,836 kg
Bruto teža	3,035 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	11,6 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Opis izdelka	DK Telescopic slides for component shelf, 100 kg, For D: 500 mm