

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7072.200

Krtačni trak

State: 8.7.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7072.200 - Krtačni trak

Izreze za napeljavo kablov na poljubnih mestih na stranski plošči, zadnji plošči, vratih, strehi in plošči z uvodnicami je mogoče lepo zaključiti s preprosto pritrditvijo krtačnega traku.

Features

Št. Modela	DK 7072.200
Opis izdelka	Za individualno prilagajanje plošč ohišja, plošč z uvodnicami in drugih plošč. Izreze za napeljavo kablov na kateremkoli mestu v stranski plošči, zadnji plošči, vratih, strehi in talni plošči je mogoče lepo zaključiti s preprosto pritrditvijo krtačnega traku.
Prednosti	Priključna površina: 10 mm
Način delovanja	Največja višina izreza: 38 mm
Material	Plastična obloga: 18 mm Krtačni trak: plastika, UL 94-HB
Dolžina krtačk	30 mm
Dolžina	2 m
Mere	Dolžina: 2 m
Za material z debelino	0,6 - 1,5 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,43 kg
Bruto teža	0,433 kg
Carinska tarifna številka	96035000
ETIM 9	EC012298
ECLASS 8.0	27142421
Opis izdelka	DK Brush strip, L: 2 m, bristle length: 30 mm, for metal thickness: 0.6-1.5 mm