

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7072.240 Najlonska zanka

State: 5.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7072.240 - Najlonska zanka

Pritrdilni element z ježkom omogoča enostavno odpenjanje pritrjenih kabljskih snopov in dodajanje ali odstranjevanje posameznih kablov, kar je idealno za občutljive podatkovne kable (optična/bakrena vlakna).

Features

Št. Modela	DK 7072.240
Opis izdelka	Pritrdilni element z ježkom omogoča enostavno sprostitev pritrjenih kabljskih snopov, posamezne kable pa je mogoče dodajati ali odstranjevati. Idealen je za občutljive podatkovne kable (optična vlakna/bakrena vlakna), saj preprečuje poškodbe plašča kabla. Pritrdilni element z ježkom je mogoče priviti tudi v okrogle sistemske luknje ali pritrčiti s sponkami za hitro odpiranje.
Barva	Črna
Obseg dobave	Sponka za hitro sprostitev
Mere	Širina: 20 mm Dolžina: 300 mm
Maks. premer kabla	90 mm
Paketi	10 pc(s).
Neto teža	0,04 kg
Bruto teža	0,054 kg
Carinska tarifna številka	58061000
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Opis izdelka	DK Nylon loop, WxL: 20x300 mm, For Ø: 90 mm