


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7119.140

**Polica za komponente 1 U, statična
namestitvev**

State: 26.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7119.140 - Polica za komponente 1 U, statična namestitvev 482,6 mm (19") sistemske luknje

482,6 mm (19")/535 mm (metrično), podporna površina za majhne aktivne komponente, kot so modemi ali mini vozlišča v 482,6 mm (19") ali metričnih ravneh, nosilnost: 10 kg.



Features

Št. Modela	DK 7119.140
Zasnova	482,6 mm (19") različica
Opis izdelka	Idealna površina za shranjevanje majhnih aktivnih komponent, kot so modemi ali mini vozlišča.
Material	Jeklena pločevina
Barva	RAL 7035
Nosilnost	10 kg površinske obremenitve, statične
Opomba	Ni primerno za kombinacijo s teleskopskimi drsniki. Prosta višina vgradnje znotraj U enote približno 35 mm
Mere	Širina: 482,6 mm Globina: 140 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,781 kg
Bruto teža	0,881 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	3,2 kg CO2 eq (Cat B)

Features

Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Opis izdelka	DK Component shelf, WHD: 482,6x1 Ux140 mm, 10 kg, static, distance between levels:, static installation, For 482.6 mm (19") system punchings, RAL 7035