

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7145.035**

**Polica za komponente, 482,6 mm  
(19") konfiguracija**

State: 21.6.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7145.035 - Polica za komponente, 482,6 mm (19") konfiguracija Ohišja z montažnimi kotniki v obliki črke L spredaj in zadaj

Zagotovite več pritrtilnih točk, tako da je razdalja med 482,6 mm (19") pritrtilnimi koti spremenljiva, nosilnost: 50 kg.

## Features

Št. Modela	DK 7145.035
Opis izdelka	Glede na globino imajo police za komponente več pritrtilnih točk, kar omogoča spremenljiv razmik med palčnimi nivoji znotraj določenih meja. Vsako tako nameščeno polico je mogoče naknadno opremiti s teleskopskimi vodili s polnim izvlekom. Zato namen se uporabijo teleskopska vodila namesto distančnih vijakov.
Aplikacije	Za montažo med dva 482,6 mm (19") montažna kotnika Za nadgradnjo starejših TS elementov
Material	Jeklena pločevina
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Sestavni deli
Distance between mounting levels	348 mm 448 mm 498 mm
Nosilnost	50 kg površinske obremenitve
Opomba	Za TS: če se v omrežnih ohišjih uporabljajo montažni kotniki v obliki črke L na osnovi TS, je potreben adapter 7827.300 Za TS, 482,6 mm (19") sistemske luknje: komplet za namestitev s spremenljivo globino 7063.850 omogoča prilagodljivo montažo med dvema kotnikoma v obliki črke L neposredno na 19" sistemske luknje.
Mere	Širina: 409 mm Globina: 500 mm
Paketi	1 pc(s).

# Features

Neto teža	2,6 kg
Bruto teža	2,66 kg
Carinska tarifna številka	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Opis izdelka	DK Component shelf, WxD: 409x500 mm, 50 kg, distance between levels: variable, depth-variable on 2 482.6 mm (19") attachment levels, RAL 7035