


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7296.000

Drug par montažnih kotnikov

State: 21.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7296.000 - Drug par montažnih kotnikov za Data Rack

Za namestitev omrežnih komponent velikosti 482,6 mm (19") ali za pritrditev polic za komponente in drsnih tirnic.



Features

Št. Modela	DK 7296.000
Opis izdelka	Za montažo omrežnih komponent širine 482,6 mm (19") ali za pritrditev polic za komponente in vodilnih tirnic. Sprednja perforacija profila širine 482,6 mm (19"), razmak med središči 465 mm, zadnja perforacija 470 mm, zasnovano za montažo povezovalnih plošč in tirnic za upravljanje kablov. Montažna višina je nastavljiva v korakih po 50 mm. Najmanjša razdalja med nivoji 150 mm, največja razdalja med nivoji 350 mm.
Material	Jeklena pločevina, 2 mm
Površinska obdelava	lakirano
Barva	Profilni okvir: RAL 7035 Obroba: RAL 5018
Obseg dobave	Torzijsko tog profilni okvir s 482,6 mm (19") luknjami Pribor za montažo
Mere namestitve	Installation depth for components: 482,6 mm Širina vgradnje komponent: 19"
Enote	31 U
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	11,101 kg
Bruto teža	11,685 kg

Features

PCF na paket (od zibelke do vrat)	44,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Opis izdelka	DK Second pair of mounting angles, 31 U, 482.6 mm (19"), For Data Rack