

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7492.070

Drсна tirnica, zmoqljiva

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7492.070 - Drsna tirnica, zmogljiva za TS omrežna ohišja z dvema montažnima nivojema

Za omrežna TS ohišja z dvema 482,6 mm (19") montažnima nivojema, za podporo težke opreme.

Features

Št. Modela	DK 7492.070
Zasnova	Za statično namestitev med dvema 482,6 mm (19") montažnima nivojema.
Opis izdelka	Za podporo težkih komponent. Drsne tirnice se enostavno obesijo na zamaknjene profilne tirnice in pritrdijo z vijaki. Kombinirana uporaba z dodatnimi globinskimi nosilci ali z dodatnim pritrdilnim elementom profilnih tirnic za ohišja s širino 800 mm preprečuje morebitno zvijanje profilnih tirnic pri neenakomerno porazdeljenih obremenitvah.
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	Pocinkano
Obseg dobave	Sestavni deli
Distance between mounting levels	698 mm
Nosilnost	80 kg, statična obremenitev
Opomba	Ni primerno v kombinaciji s 482,6 mm (19") montažnim okvirjem Izberite drsne tirnice glede na ustrezno razdaljo 482,6 mm (19") med nivoji. Pri kombiniranju z montažnimi kotniki v obliki črke L je treba uporabiti montažni adapter za montažne kotnike v obliki črke L.
Kontaktna površina	Širina: 55 mm Globina: 661 mm
Paketi	2 pc(s).
Neto teža	1,52 kg
Bruto teža	1,719 kg
Carinska tarifna številka	73269098

Features

ETIM 9	EC002620
--------	----------

ECLASS 8.0	27189261
------------	----------