

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7501.000 VerticalBox

State: 11.7.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](https://www.rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7501.000 - VerticalBox

Kompaktno 482,6 mm (19") ohišje za majhna omrežja, ki se lahko uporablja kot stensko, podmizno ali namizno ohišje.



Features

Št. Modela	DK 7501.000
Opis izdelka	Kompaktno 19" ohišje za majhna omrežja.
Prednosti	Lahko se uporablja kot stensko, podmizno ali namizno ohišje. Prost dostop s treh strani za namestitve notranjosti Pasivno prezračevanje s prezračevalnimi odprtini Zadnja plošča, pripravljena za namestitev ventilatorja Prosta izbira tečajev vrat Prostorsko varčna, navpična montaža 482,6 mm (19") montažnih komponent ob strani
Material	Jeklena pločevina Nadzorno okno: enoslojno varnostno steklo, 3 mm
Površinska obdelava	Prašno barvano
Barva	RAL 7035

Features

Obseg dobave	Ohišje s steklenimi vrati Stranske plošče (1 x fiksna, 1 x snemljiva) s prezračevalnimi odprtinami Izrezi za vhod kablov skozi streho ali podstavek Snemljiva zadnja plošča z izrezi za vhod kablov in namestitev ventilatorja 482,6 mm (19") montažni nivo, 5 U, vodoraven spredaj in zadaj, nastavljiva globina, razdalja med nivoji 434–489 mm Varnostna ključavnica 12321 na vratih, stranski in zadnji plošči 4 plastične noge, samolepilne
Enote	5 U
Mere	Širina: 300 mm Višina: 540 mm Globina: 600 mm
Višina vgradnje komponent	5 U
Osnovni material	Sheet steel
Nosilnost	250 N
Maks. nosilnost (statična) na ohišje v skladu z UL 2416	250 N
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	16,188 kg
Bruto teža	17,04 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	64,9 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Opis izdelka	DK VerticalBox, compact 19" housing for small networks, with vent slots for passive ventilation, 5 U, WHD: 300x540x600 mm

Approvals

Explanations

Manufacturer's declaration