

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7688.000

## 482,6 mm (19") montažni kotniki

State: 22.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7688.000 - 482,6 mm (19") montažni kotniki za DK PS, CS New Basicgehäuse

Za namestitvev 482,6 mm (19") komponent v omrežna in strežniška ohišja DK PS in v zunanja ohišja CS New Basic.

## Features

Št. Modela	DK 7688.000
Opis izdelka	Za montažo 482,6 mm (19") komponent v omrežna in strežniška ohišja DK PS ter zunanja ohišja CS New Basic. Montažne tirnice so nastavljive po globini v korakih po 25 mm. Za pritrditev montažnih tirnic je potreben montažni nosilec.
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	Pocinkano
Obseg dobave	Montažni deli
Enote	24 U
Mere namestitve	Installation depth for components: 482,6 mm Širina vgradnje komponent: 19"
Primerno za	Vrsta ohišja: CS basic enclosures DK PS Višina: = 1.200 mm
Paketi	2 pc(s).
Neto teža	2,494 kg
Bruto teža	2,693 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	10,3 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

# Features

---

Opis izdelka

DK 482.6 mm (19") mounting angles, 24 U, For H: 1200 mm