

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7706.135

Stenska ohišja EL, 3-delna

State: 27.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7706.135 - Stenska ohišja EL, 3-delna z luknjanimi tirnicami in montažnimi kotniki, nastavljiva globina

3-delno predsestavljeno stensko ohišje: trdna plošča z uvodnicami zgoraj in spodaj, perforirana vodila, C vodila, stenski nosilec. Razred zaščite IP 55.

Features

| | |
|---------------------|---|
| Št. Modela | DK 7706.135 |
| Zasnova | IT stenska ohišja z luknjanimi tirnicami in montažnimi kotniki, nastavljiva globina |
| Opis izdelka | Stensko ohišje z optimalno dostopnostjo zaradi nihajnega okvirja. |
| Material | Stena in tečajji: jeklena pločevina, 1,5 mm Nadzorno okno: enoslojno varnostno steklo, 3 mm |
| Površinska obdelava | Prašno barvano |
| General colour | RAL 7035 |
| Barva | Stena in tečajji: RAL 7035 Steklena vrata: RAL 7035/7015 (slate grey) |
| Obseg dobave | Stenski del z zaprto ploščo za uvodnice, zgornjo in spodnjo, dvema navpičnima montažnima tirnicama in vodoravno C tirnico za vpenjanje kablov Tečajni del s 25 mm vzorcem lukenj v sprednjem in zadnjem okvirju ter dvema montažnima kotnikoma 482,6 mm (19") spredaj, brezstopenjsko nastavljiva globina 4 stenski nosilci 10 mm Okrasna steklena vrata 1 dvojni komplet ključev št. 5 Mini udoben ročaj za ključavnice Ključavnica 3524 E |
| Enote | 6 U |
| Mere | Širina: 600 mm Višina: 345 mm Globina: 473 mm |
| Globina namestitve | 420 mm |

Features

| | |
|-------------------------------------|--|
| Odmiki | Širina odmika: 502 mm Višina odmika: 282 mm |
| Globinski tečajni del | 316 mm |
| Globina stenskega odseka | 135 mm |
| IK koda | IK08 |
| Nosilnost tečajnega dela (statična) | 300 N |
| Osnovni material | Sheet steel |
| Razred zaščite po IEC 60 529 | IP 55 |
| Paketi | 1 pc(s). |
| Neto teža | 25,4 kg |
| Bruto teža | 26,4 kg |
| Carinska tarifna številka | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27142408 |
| Opis izdelka | DK Wall-mounted enclosures, 3-part, WHD: 600x345x473 mm, 6 U, With punched rails, and mounting angles, depth-variable |

Approvals

| | |
|-----------|--------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
|-----------|--------------------|