

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7709.135

Stenska ohišja EL, 3-delna

State: 4.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7709.135 - Stenska ohišja EL, 3-delna z luknjanimi tirnicami in montažnimi kotniki, nastavljiva globina

3-delno predsestavljeno stensko ohišje: trdna plošča z uvodnicami zgoraj in spodaj, perforirana vodila, C vodila, stenski nosilec. Razred zaščite IP 55.

Features

Št. Modela	DK 7709.135
Zasnova	IT stenska ohišja z luknjanimi tirnicami in montažnimi kotniki, nastavljiva globina
Opis izdelka	Stensko ohišje z optimalno dostopnostjo zaradi nihajnega okvirja.
Material	Stena in tečajji: jeklena pločevina, 1,5 mm Nadzorno okno: enoslojno varnostno steklo, 3 mm
Površinska obdelava	Prašno barvano
General colour	RAL 7035
Barva	Stena in tečajji: RAL 7035 Steklena vrata: RAL 7035/7015 (slate grey)
Obseg dobave	Stenski del z zaprto ploščo za uvodnice, zgornjo in spodnjo, dvema navpičnima montažnima tirnicama in vodoravno C tirnico za vpenjanje kablov Tečajni del s 25 mm vzorcem lukenj v sprednjem in zadnjem okvirju ter dvema montažnima kotnikoma 482,6 mm (19") spredaj, brezstopenjsko nastavljiva globina 4 stenski nosilci 10 mm Okrasna steklena vrata 1 dvojni komplet ključev št. 5 Mini udoben ročaj za ključavnice Ključavnica 3524 E
Enote	9 U
Mere	Širina: 600 mm Višina: 478 mm Globina: 473 mm
Globina namestitve	420 mm

Features

Odmiki	Širina odmika: 502 mm Višina odmika: 415 mm
Globinski tečajni del	316 mm
Globina stenskega odseka	135 mm
IK koda	IK08
Nosilnost tečajnega dela (statična)	450 N
Osnovni material	Sheet steel
Razred zaščite po IEC 60 529	IP 55
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	29,45 kg
Bruto teža	31 kg
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27142408
Opis izdelka	DK Wall-mounted enclosures, 3-part, WHD: 600x478x473 mm, 9 U, With punched rails, and mounting angles, depth-variable

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------