

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7721.535

Stenska ohišja EL, 3-delna

State: 4.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7721.535 - Stenska ohišja EL, 3-delna predsestavljeno z montažnimi kotniki, spremenljiva globina

3-delno predsestavljeno stensko ohišje: trdna plošča z uvodnicami zgoraj, s krtačnim vložkom spodaj, montažna vodila, C vodila, izhodni filter, ozemljitveno vodilo, stenski nosilec

Features

Št. Modela	DK 7721.535
Zasnova	IT stenska ohišja predsestavljeno z montažnimi kotniki, spremenljiva globina
Opis izdelka	Stensko ohišje z optimalno dostopnostjo zaradi nihajnega okvirja.
Material	Stena in tečajji: jeklena pločevina, 1,5 mm Nadzorno okno: enoslojno varnostno steklo, 3 mm
Površinska obdelava	Prašno barvano
General colour	RAL 7035
Barva	Stena in tečajji: RAL 7035 Steklena vrata: RAL 7035/7015 (slate grey)
Obseg dobave	Stenski del z zaprto ploščo za uvodnice na vrhu in krtačnim trakom na dnu, dvema navpičnima montažnima letvama in vodoravno C tirnico za vpenjanje kablov Tečajni del s 25 mm vzorcem lukenj v sprednjem in zadnjem okvirju, dva montažna kotnika 482,6 mm (19") spredaj, brezstopenjsko nastavljiva globina, in stranska izhodna filtra na levi in desni strani Ozemljitvena tirnica z zvezdasto ozemljitvijo Okrasna steklena vrata 1 dvojni komplet ključev št. 5 Stenski nosilec, 10 mm, ojačan Udoben ročaj za ključavnice in 2-točkovno zaklepanje Ključavnica 3524 E
Enote	21 U
Mere	Širina: 600 mm Višina: 1.012 mm Globina: 673 mm

Features

Globina namestitve	620 mm
Odmiki	Širina odmika: 502 mm Višina odmika: 949 mm
Globinski tečajni del	516 mm
Globina stenskega odseka	135 mm
IK koda	IK08
Nosilnost tečajnega dela (statična)	750 N
Osnovni material	Sheet steel
Razred zaščite po IEC 60 529	IP 54 in conjunction with solid gland plate top and bottom
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	57 kg
Bruto teža	59 kg
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27142408
Opis izdelka	DK Wall-mounted enclosure, 3-part, WxHxD: 600x1021x673 mm, 21 U, pre-assembled, IP 54 with solid gland plate top and bottom

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------