


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7824.201

Steklena vrata, prezračevana

State: 5.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7824.201 - Steklena vrata, prezračevana za TS, TS IT, VX SE

Za zamenjavo obstoječih vrat. S tečaji, ki se odpirajo pod kotom 180°, in z vrtljivo kljuko z varnostno ključavnico št. 3524 E.

Features

Št. Modela	DK 7824.201
Opis izdelka	Perforirana površina na obeh straneh z odprtino za dovod zraka > 78 % za optimalen pretok zraka.
Material	Vrata: jeklena pločevina Nadzorno okno: enoslojno varnostno steklo, 3 mm
Površinska obdelava	Prašno barvano
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Steklena vrata, prezračevana Udoben ročaj za profilne polcilindre z varnostno ključavnico 3524 E 180° tečaji (4) Sestavni deli
Navodila za sestavljanje	Za TS ohišja z vrati iz jeklene pločevine se lahko uporablja samo 180° tečaj 7824.520.
Primerno za	Vrsta ohišja: TS TS IT SE Širina: 600 mm Višina: 2.000 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	19,38 kg
Bruto teža	20,4 kg
Carinska tarifna številka	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

Features

Opis izdelka

DK-TS Glazed door, WxH: 600x2000 mm, Vented