

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7825.375

## Krtačni trak, odlično zatesnjen

State: 23.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7825.375 - Krtačni trak, odlično zatesnjen

Posebne krtačne trakove je mogoče uporabiti za ustvarjanje zatesnjenih vhodov za kabelske snope in napeljave.

## Features

Št. Modela	DK 7825.375
Opis izdelka	Za individualno prilagajanje plošč ohišja, plošč z uvodnicami in drugih plošč. Izrezi za napeljavo kablov na kateremkoli mestu v stranski plošči, zadnji plošči, vratih, strehi in talni plošči. Ta posebni krtačni trak se lahko uporablja za ustvarjanje najtesnejših možnih prebojev za kabelske snope in cevi. Ima izmenično razporejene krtačne trakove, ki zagotavljajo dobro tesnjenje ob ceveh, tudi pri velikih količinah kablov. To zmanjšuje neželene izgube pretoka.
Material	Krtačni trak: plastika, UL 94-HB
Obseg dobave	1 krtačni trak, vsak z dolžino 1 m, desna in leva izvedba
Dolžina krtačk	58 mm
Dolžina	1 m
Mere	Dolžina: 1 m
Za material z debelino	1,5 - 2 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,65 kg
Bruto teža	0,82 kg
Carinska tarifna številka	96035000
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Opis izdelka	DK Brush strip, super-airtight, Bristle length: 58 mm, 2 pcs. L: 1 m, right-hand and left-hand version, Plastic to UL 94-V0