

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7825.380

Gland plate modules, vented

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7825.380 - Gland plate modules, vented za TS IT, TS, SE, TX CableNet

Moduli z uvodnicami, prezračevani, za TS, TS IT, SE za uporabo v osnovnem okvirju omrežnega ohišja. Uporabljajo se namesto obstoječe uvodnice enake globine.

Features

Št. Modela	DK 7825.380
Opis izdelka	Veliko število lukenj za pasivno prezračevanje ohišja.
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	Pocinkano
Obseg dobave	Filtrirna podloga in najlonski trak
Opomba	Za popolno zapiranje podnožja v TS-IT je treba kombinirati več modluarnih plošč uvodnic.
Mere	Globina: 237,5 mm
Primerno za	Vrsta ohišja: TS TS IT SE TX CableNet Širina: 800 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	1,95 kg
Bruto teža	2,26 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	8,2 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Features

Opis izdelka

DK Gland plate module, vented, depth: 237,5 mm, for enclosure width: 800 mm, for TS, TS IT, SE, TX CableNet, sheet steel, zinc-plated