

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7826.750**

**Pokrov za prezračevanje**

State: 2.7.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7826.750 - Pokrov za prezračevanje za VX, VX IT

Za priklop zaprtih stojal na prezračevalni sistem. Stopničasti priključek je primeren za standardne premere cevi 150 mm in 200 mm, s čimer se zagotavlja učinkovito hlajenje zaradi ciljne izmenjave zraka znotraj stojala.

## Features

Št. Modela	DK 7826.750
Opis izdelka	Idealno dopolnilo za integracijo zaprtih ohišij v obstoječi centralni klimatski sistem. Stopničasta povezava je primerna za običajne premere cevi in zagotavlja učinkovito hlajenje z usmerjeno izmenjavo zraka znotraj ohišja.
Material	PET-G
Barva	Prozorno
Obseg dobave	Sestavni deli
Ø Hose connection	150 mm 200 mm
Opomba	Potreben izrez v strešni plošči (Š x G): 380 x 230 mm
Mere	Širina: 450 mm Višina: 144 mm Globina: 300 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,959 kg
Bruto teža	0,96 kg
Carinska tarifna številka	39269097
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272
Opis izdelka	DK vent cover, for hot air extraction to a ventilation system, WHD: 450 x 144 x 300 mm, cut-outs W x D max. 380 x 230 mm, PET-G, transparent