

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.181

Montažni kotniki, 482,6 mm (19")

State: 22.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.181 - Montažni kotniki, 482,6 mm (19") za TS

Montažni nosilci v obliki črke L, tudi za namestitvev kompletov za namestitvev strežniških sistemov.

Features

Št. Modela	DK 7827.181
Zasnova	Montažni kotnik v obliki črke L
Prednosti	Integrirane oznake v obliki črke U na sprednji strani omogočajo sistematično montažo znotraj pritrdilne ravni 482,6 mm (19"). Montažni koti v obliki črke L ustrezajo namestitvenim kompletom strežniških sistemov Primerno za delno vgradnjo 482,6 mm (19")
Tehnični podatki	Integrirane 482,6 mm (19") luknje (EIA standard) Okrogli in kvadratni izrezi ob strani Kromirano za prevodno povezavo 482,6 mm (19") komponent.
Material	Jeklena pločevina, 2 mm
Obseg dobave	Sestavni deli
Enote	38 U
Opomba	Izberite drsne tirnice glede na ustrezno razdaljo 482,6 mm (19") med nivoji. Pri kombiniranju z montažnimi kotniki v obliki črke L je treba uporabiti montažni adapter za montažne kotnike v obliki črke L.
Primerno za	Vrsta ohišja: TS Višina: 1.800 mm
Paketi	2 pc(s).
Neto teža	4,122 kg
Bruto teža	4,3 kg
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Features

Opis izdelka

DK-TS Mounting angles, 482.6 mm (19"), L-shaped mounting angle,
For H: 1800 mm, 38 U