

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7827.201

## Montažni kotniki, 482,6 mm (19")

State: 7.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7827.201 - Montažni kotniki, 482,6 mm (19") za TS

Montažni nosilci v obliki črke L, tudi za namestitvev kompletov za namestitvev strežniških sistemov.

## Features

Št. Modela	DK 7827.201
Zasnova	Montažni kotnik v obliki črke L
Prednosti	Integrirane oznake v obliki črke U na sprednji strani omogočajo sistematično montažo znotraj pritrtilne ravni 482,6 mm (19"). Montažni koti v obliki črke L ustrezajo namestitvenim kompletom strežniških sistemov Primerno za delno vgradnjo 482,6 mm (19")
Tehnični podatki	Integrirane 482,6 mm (19") luknje (EIA standard) Okrogli in kvadratni izrezi ob strani Kromirano za prevodno povezavo 482,6 mm (19") komponent.
Material	Jeklena pločevina, 2 mm
Obseg dobave	Sestavni deli
Enote	42 U
Opomba	Izberite drsne tirnice glede na ustrezno razdaljo 482,6 mm (19") med nivoji. Pri kombiniranju z montažnimi kotniki v obliki črke L je treba uporabiti montažni adapter za montažne kotnike v obliki črke L.
Primerno za	Vrsta ohišja: TS Višina: 2.000 mm
Paketi	2 pc(s).
Neto teža	4,642 kg
Bruto teža	4,842 kg
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

# Features

---

Opis izdelka

DK-TS Mounting angles, 482.6 mm (19"), L-shaped mounting angle,  
For H: 2000 mm, 42 U