

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7827.544

## Krtačni trak, navpični

State: 4.6.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7827.544 - Krtačni trak, navpični za VX IT

Uporablja se kot prilagodljiva zaščita znotraj omrežnega razdelilnika, ki omogoča priročno napeljavo kablov od stranskega in zadnjega območja razdelilnika do sprednje priključne ravni.



## Features

Št. Modela	DK 7827.544
Opis izdelka	Ta krtačni trak se znotraj omrežnih distribucijskih enot uporablja kot prilagodljiva polnilna plošča, ki elegantno skriva območje razdelilne plošče ob strani 482,6 mm (19") montažne ravnine. Krtačni trak omogoča priročno napeljavo kablov od strani in od zadnjega dela distribucijske enote do sprednje priključne ravnine. Pred montažno ravnino je potreben minimalni razmak 75 mm. Krtačni trak je nameščen od strani na navpični profil okvirja na vodoravnem ali navpičnem ohišju.
Material	Aluminijast profil, naravno eloksirano Krtačni trak: plastika, UL 94-HB
Dolžina krtačk	95 mm
Dolžina	950 mm
Navodila za sestavljanje	Pri montaži na 482,6 mm (19") montažne kotnike je treba krtačni trak skrajšati
Mere	Dolžina: 950 mm
Primerno za	Vrsta ohišja: VX IT Višina: 2.000 mm
Paketi	4 pc(s).
Neto teža	1,8 kg

# Features

---

Bruto teža	2,213 kg
Carinska tarifna številka	96035000
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Opis izdelka	DK Brush strip, vertical, For H: 2000 mm, For TS IT

---