

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SR 7858.100

## Nihajni okvir, velik, z obrobo

State: 30.5.2026 (Source: rittal.com/si)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SR 7858.100 - Nihajni okvir, velik, z obrobo za ohišja TS, VX SE širine 800 mm

Za ohišja širine 800 mm, 22–45 U, z okrasno ploščo, za namestitvev 482,6 mm (19") opreme.

## Features

Št. Modela	SR 7858.100
Zasnova	Zmogljiva različica za težke obremenitve, 482,6 mm (19") stranski nosilec
Opis izdelka	Za montažo 482,6 mm (19") komponent.
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	Okvir: pocinkano Obroba: lakirano
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Sistem zaklepne palice z dvojnimi vložkom Material za pritrditev Montažni komplet za ohišja z višino 2000 mm
Kot odpiranja	130°
Navodila za sestavljanje	Glede na montažno situacijo so potrebni TS luknjani profili z montažnimi prirobnicami 23 x 73 mm ali 17 x 73 mm
Opomba	Za dodatne možnosti namestitve glejte "Tehnične podrobnosti" Pri ohišjih z dvojnimi vrati TS, SE z višino 1800 ali 2200 mm je treba zaradi morebitnega stika s ključavnico namestiti naslednji manjši nihajni okvir
Nosilnost (statična)	350 kg
Primerno za	Vrsta ohišja: TS VX SE Širina: = 800 mm Višina: = 2.000 mm
Enote	40 U

# Features

Za tip ohišja	TS VX SE
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	24,757 kg
Bruto teža	26,06 kg
Carinska tarifna številka	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Opis izdelka	DK Swing frame, For WH: 800x2000 mm, 40 U, Heavy-duty version, 482.6 mm (19") level at the side, 130° hinge, For TS, SE