

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7859.080 PSM Zero-U-Space

State: 4.6.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7859.080 - PSM Zero-U-Space

Modularna PDU enota za varčevanje prostora in namestitev med nivoja zero-U in stransko ploščo na 482,6 mm (19") montažno ravnino v IT ohišjih s širino 800 mm.



## Features

Št. Modela	DK 7859.080
Opis izdelka	Modularna PDU enota za prostorsko varčno integracijo v Zero-U-Space med stransko steno in 19" montažno ravnino v It ohišjih s širino 800 mm.
Material	Aluminijast profil, naravno eloksirano
Dolžina	1.695 mm
Vrsta električne povezave	Wago jack X-COM
Količina	2
Faze na dovod	3~
Nazivni tok (maks.)	16 A
Reže za module (maks.)	6
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 20
Navodila za sestavljanje	Različni priključni kabli, tudi za enofazni priklop
Mere	Dolžina: 1.695 mm
Primerno za	Vrsta ohišja: VX IT Višina: ≥ 2.000 mm

# Features

---

Delovno temperaturno območje	5 °C...45 °C
Vlažnost okolice (brez kondenzacije)	10...90 %
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	2,5 kg
Bruto teža	2,8 kg
Carinska tarifna številka	85369001
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27371306
Opis izdelka	DK modular PDU, PSM busbar, modular power distribution for vertical installation, in the Zero-U-Space for 800 mm wide IT racks, 3~, 16 A, length 1695 mm, module slots: 6, infeeds: 2, connection: WAGO socket, x -COM, for enclosure height 2000 mm, aluminium section, natural anodised

# Approvals

---

Explanations	Declaration of conformity
--------------	---------------------------