

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7859.090 PSM Zero-U-Space

State: 10.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7859.090 - PSM Zero-U-Space

Modularna PDU enota za varčevanje prostora in namestitev med nivoja zero-U in stransko ploščo na 482,6 mm (19") montažno ravnino v IT ohišjih s širino 800 mm.



Features

Št. Modela	DK 7859.090
Opis izdelka	Modularna PDU enota za prostorsko varčno integracijo v Zero-U-Space med stransko steno in 19" montažno ravnino v It ohišjih s širino 800 mm.
Material	Aluminijast profil, naravno eloksirano
Dolžina	1.695 mm
Dolžina priključnega kabla	3 m
Vrsta električne povezave	fixed/CEE
Količina	1
Faze na dovod	1~
Nazivni tok (maks.)	32 A
Reže za module (maks.)	5
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 20
Mere	Dolžina: 1.695 mm
Primerno za	Vrsta ohišja: VX IT Višina: ≥ 2.000 mm

Features

Delovno temperaturno območje	5 °C...45 °C
Vlažnost okolice (brez kondenzacije)	10...90 %
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	4,9 kg
Bruto teža	5,2 kg
Carinska tarifna številka	85369001
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27371306
Opis izdelka	DK modular PDU, PSM busbar, modular power distribution for vertical installation, in the Zero-U-Space for 800 mm wide IT racks, 1~, 32 A, length 1695 mm, module slots: 5, infeeds: 1, connection cable length: 3 m, CEE connector, for enclosure height 2000 mm, aluminium section, natural anodised

Approvals

Explanations	Declaration of conformity
--------------	---------------------------