

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.102

Omrežni nosilec TX CableNet

State: 22.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.102 - Omrežni nosilec TX CableNet s prezračevanimi vrati

Nova raven upravljanja kablov: TX CableNet združuje dolgoletne izkušnje na področju IT ohišij, ki izpolnjujejo vse zahteve glede funkcionalnosti in kakovosti, pripravljene pa so tudi za individualno notranjo opremo.



Features

Št. Modela	TX 7888.102
Zasnova	1. generacija Prezračevano brez stranskih plošč
Prednosti	Nov koncept strešne plošče: pri kabliranju se v celoti izkoristi globina, poleg tega pa je možna integracija ventilatorskega modula Učinkovit koncept okvirja za individualno konfiguracijo Priročen dostop: Stranske plošče in vrata se enostavno namestijo in odstranijo za hiter dostop do notranjega prostora ohišja Prezračevana vrata podpirajo namestitvev aktivnih in pasivnih omrežnih komponent Zamenljiv tečaj vrat Obsežna ponudba pribora za notranjo konfiguracijo po meri
Material	Streha: jeklena pločevina, 1,5 mm Okvir ohišja: jeklena pločevina, 1,5 mm Vrata: jeklena pločevina, 1,2 mm 482,6 mm (19") montažni kotniki: jeklena pločevina, 2 mm

Features

Površinska obdelava	Okvir ohišja: temeljni premaz Plošče ohišja: Temeljni premaz, prašno barvano
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Ohišje z prezračevanimi sprednjimi in zadnjimi vrati Okvir ohišja z vrati in strešno ploščo Strešna plošča, varjena, s konceptom slapa za stranski vhod kablov, s skritim izrezom za modul ventilatorja Dva 482,6 mm (19") montažna kotnika, spredaj in zadaj Vhodna vrata iz jeklene pločevine, prezračevalna, 130° tečaji Zadnja vrata iz jeklene pločevine, prezračevana, enodelna, 130° tečaji Pritrdilni element spredaj in zadaj: okrasni ročaj z varnostno ključavnico 3524 E IPPC paleta
Mere	Širina: 800 mm Višina: 2.000 mm Globina: 1.000 mm
Enote	42 U
Razdalja med nivoji (kot je dobavljeno)	645 mm
Zasnova	without side panels
Design doors	Prezračevano
Nosilnost	5000 N
Osnovni material	Sheet steel
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	78 kg
Bruto teža	88 kg
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Features

Opis izdelka

Network Rack TX CableNet, 800x2000x1000 mm, 42 U, without side panels, RAL 7035

Approvals

Approvals

UL + C-UL (listed)

Explanations

Declaration of conformity
Declaration of conformity UK