

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TX 7888.220

# Omrežni nosilec TX CableNet

State: 4.6.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TX 7888.220 - Omrežni nosilec TX CableNet s steklenimi vrati

TX CableNet – izboljššan prihranek prostora z IT ohišji brez prevelike širine ali globine. IT omrežno ohišje je zato primerno tudi za uporabo v manjših IT omrežnih strukturah in je že optimalno pripravljeno za individualno notranjo opremo.



## Features

|              |   |
|--------------|---|
| Št. Modela   | TX 7888.220   |
| Zasnova      | 1. generacija<br>s steklenimi vrati<br>s stranskimi ploščami  |
| Opis izdelka | TX CableNet - nova raven upravljanja kablov. Ohišje za IT omrežja z nadzornimi vrati, pripravljena za individualno notranjo opremo.   |
| Prednosti    | Napeljava kablov glede na lokacijo<br>Varen vhod kablov z ohranjanjem kritičnega polmera upogibanja kabla<br>Koncept napeljave kablov "slap": Enostavna in varna napeljava kablov skozi streho<br>Priročen dostop: Stranske plošče in vrata se enostavno namestijo in odstranijo za hiter dostop do notranjega prostora ohišja<br>Pribor, združljiv s TS in VX<br>Obsežna ponudba pribora za notranjo konfiguracijo po meri |

# Features

|   |  |
|---|--|
| Material                                | Ohišje: jeklena pločevina<br>Vrata: jeklena pločevina, 1,2 mm<br>Stranska plošča: jeklena pločevina, 1,2 mm<br>482,6 mm (19") montažni kotniki: jeklena pločevina, 2 mm<br>Stranska plošča: jeklena pločevina, 1,2 mm  |
| Površinska obdelava                     | Okvir ohišja: temeljni premaz<br>Plošče ohišja: Temeljni premaz, prašno barvano  |
| General colour                          | RAL 7035   |
| Barva                                   | RAL 7035   |
| Obseg dobave                            | Ohišje s steklenimi sprednjimi in zadnjimi vrati<br>Okvir ohišja z vrati in strešno ploščo<br>Steklena sprednja vrata iz jeklene pločevine, 180° tečaji<br>Zadnja vrata iz jeklene pločevine, zaprta, enodelna, 130° tečaji<br>Pritrdilni element spredaj in zadaj: okrasni ročaj z varnostno ključavnico 3524 E<br>Stranske plošče, možnost zaklepanja, vključno z varnostno ključavnico 3524 E<br>Strešna plošča, varjena, s konceptom slapa za stranski vhod kablov, s skritim izrezom za modul ventilatorja<br>Dva 482,6 mm (19") montažna kotnika, spredaj in zadaj<br>IPPC paleta<br>482,6 mm (19") montažni kotniki |
| Mere                                    | Širina: 800 mm<br>Višina: 2.200 mm<br>Globina: 1.000 mm  |
| Enote                                   | 47 U   |
| Enote                                   | 47 U   |
| Razdalja med nivoji (kot je dobavljeno) | 645 mm   |
| Zasnova                                 | with side panels   |
| Design doors                            | zaprto   |
| Zasnova zadnjih vrat                    | Vrata iz jeklene pločevine, enodelna, zaprta   |
| Zasnova sprednjih vrat                  | Steklena vrata, enodelna<br>Z enoslojnim varnostnim steklom debeline 3 mm<br>Kot odpiranja vrat pri povezovanju: maks. 105°  |

# Features

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Nosilnost                 | 5000 N   |
| Nosilnost                 | 5.000 N  |
| Opomba                    | <p>Za opremljanje odprtih za napeljavo kablov za namestitev modula ventilatorja so potrebne krtačne letve, če so bile uporabljene ali če je bil odstranjen pokrov.</p> <p>Brush strips to conceal the cable entry are available separately and may be conveniently ordered from our accessory range.</p> |
| Osnovni material          | Sheet steel  |
| Paketi                    | 1 pc(s).   |
| Neto teža                 | 150 kg   |
| Bruto teža                | 157,85 kg  |
| Carinska tarifna številka | 94032080   |
| ETIM 9                    | EC002499   |
| ETIM 8                    | EC002499   |
| ECLASS 8.0                | 27180207   |
| Opis izdelka              | Network Rack TX CableNet with glazed door, 800x2200x1000 mm, 47 U, with side panels, RAL 7035  |

# Approvals

|              |   |
|--------------|---|
| Approvals    | UL + C-UL (listed)  |
| Explanations | Declaration of conformity<br>Declaration of conformity UK |