

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 7993.226

Razdelilnik napajanja 24 V DC

State: 22.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 7993.226 - Razdelilnik napajanja 24 V DC po specifikacijah

Decentralizirani razdelilnik napajanja za 24 V enosmerno napajanje. Za uporabo v skladu s seznama odobrenih materialov za posamezen projekt za ustrezno blagovno znamko.

Features

Št. Modela	AX 7993.226
Opis izdelka	Kompaktno ohišje na osnovi AX 1039.000. Robustna konstrukcija iz jeklene pločevine, sestavljena iz enodelnega, upognjenega in varjenega okvirja z zaščitnim utorom na odprtini vrat, zadnja plošča z izrezi za stenske nosilce. Podnožje ohišja ima ploščo z uvodnicami iz jeklene pločevine. Vrata imajo tesnilo iz PU pene, navpične pritrdilne letve na obeh straneh, priključek zaščitnega vodnika in vijačene tečaje. Montažna plošča ima utore za ozemljitev, označene dimenzije in je pritrjena z maticami.
Material	Ohišje: jeklena pločevina Vrata: jeklena pločevina, penasto PU tesnilo po celotnem obodu
Površinska obdelava	Ohišje in vrata: temeljni premaz, prašno barvana zunanost, teksturirana barva Montažna plošča: pocinkana
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Vrata s 180° tečaji, tečaji na desni strani, vgrajena Priključna plošča z 2 izrezoma (Š x G) 112 x 36 mm, vsak s 4 pritrdilnimi luknjami Ø 5,5 mm na hrbtni strani. Priključna plošča z dvema luknjama Ø 16,5 mm, dvema luknjama Ø 25,5 mm in eno luknjo Ø 25,5 mm 4 stenski nosilci za razdaljo 40 mm od stene (priloženi) Spodnja montažna plošča z vodoravnim kabelskim kanalom 75 x 75 mm, dolžina 420 mm, zgornja montažna plošča z vodoravnim kabelskim kanalom 40 x 40 mm, dolžina 420 mm. Vodoravni kabelski kanali so povezani z navpičnim kabelskim kanalom 25 x 400, dolžina 175 mm. 2 nosilni tirnici TS35/7,5, nameščeni vodoravno na montažni plošči, leva nosilna tirnica dolžine 107 mm, desna dolžine 437 mm Plastični ročaj 2577.010, vključno s ključavnico VW-E1 (priloženo)

Features

Aplikacije	Za Volkswagnove tovarne po vsem svetu, razen v Združenih državah Amerike
Opomba	<p>BV 1.09 § 1.1.2 določa, da je treba vse ključavnice, nameščene na stroje, vedno dostaviti brez ključev. Potrebne cilindrične ključe je mogoče naročiti ločeno pod modelno št. 2532.002 za lastno uporabo dobavitelja.</p> <p>UL certifikat v skladu s št. 20190301 – E76083, pripravljen za UL oceno 1, 12. Certifikat velja samo za prazno ohišje v dobavljenem stanju. Stranka mora zato zatesniti odprtine v ohišju v skladu s tipsko oceno.</p>
Razred zaščite NEMA	NEMA 4
Razred zaščite po IEC 60 529	IP 66
Mere	Širina: 600 mm Višina: 380 mm Globina: 210 mm
Paketi	1 pc(s).
Carinska tarifna številka	94032080