

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 7993.400

# Razdelilnik napajanja 400 V AC

State: 25.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 7993.400 - Razdelilnik napajanja 400 V AC po specifikacijah

Decentralizirani razdelilnik napajanja za 400 V AC z vgrajenimi varovalkami na zbiralnih sponkah, ki so v skladu z DIN EN 61439. Za uporabo v skladu s seznamami odobrenih materialov za posamezen projekt za ustrezno blagovno znamko.

## Features

Št. Modela	AX 7993.400
Opis izdelka	Kompaktno ohišje na osnovi AX 1039.000. Robustna konstrukcija iz jeklene pločevine, sestavljena iz enodelnega, upognjenega in varjenega okvirja z zaščitnim utorom na odprtini vrat, zadnja plošča z izrezi za stenske nosilce. Podnožje ohišja ima ploščo z uvodnicami iz jeklene pločevine. Vrata imajo tesnilo iz PU pene, navpične pritrtilne letve na obeh straneh, ozemljitveni priključek in vijane tečaje. Montažna plošča ima utore za ozemljitev, označene dimenzije in je pritrjena z maticami.
Material	Ohišje: jeklena pločevina Vrata: jeklena pločevina, penasto PU tesnilo po celotnem obodu
Površinska obdelava	Ohišje in vrata: temeljni premaz, prašno barvana zunanost, teksturirana barva Montažna plošča: pocinkana
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Vrata s 180° tečaji, tečaji na desni strani, vgrajena Plastični ročaj 2577.010, vključno s ključavnico VW-E1, nameščen Priključna plošča z 12 luknjami Ø 16,5 mm, 9 luknjami Ø 25,5 mm, 2 luknjama Ø 32,5 mm in eno luknjo Ø 50,5 mm, luknje zatesnjene s tesnilnimi čepi Montažna plošča, strojno obdelana in konfigurirana s 5-polnim sistemom zbiralnih sponk (L1 – L3, N + PE), vključno s sponkami, adapterjem za priključitev zbiralnih sponk 9612.000 in 11 x podstavki varovalk za montažo na zbiralne sponke 9630.005 Ohišje, montažna plošča in vrata z ozemljitvenim kablom na PE tirnici, predhodno ožičeno in ozemljeno 4 stenski nosilci za razdaljo 40 mm od stene (priloženi)

# Features

---

Opomba	BV 1.09 § 1.1.2 določa, da je treba vse ključavnice, nameščene na stroje, vedno dostaviti brez ključev. Potrebne cilindrične ključe je mogoče naročiti ločeno pod modelno št. 2532.002 za lastno uporabo dobavitelja.
Razred zaščite NEMA	NEMA 12
Razred zaščite po IEC 60 529	IP 56
Mere	Širina: 600 mm Višina: 380 mm Globina: 210 mm
Paketi	1 pc(s).
Carinska tarifna številka	94032080

---