

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7993.519

Sistem povezovalnih ohišij VX25

State: 21.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7993.519 - Sistem povezovalnih ohišij VX25

Volkswagnov standard za tovarne v ZDA

Povezovalno ohišje, vključno z 200 mm podnožjem/podstavkom brez montažne plošče za namestitev ožičenja. Za uporabo v skladu s seznamei odobrenih materialov za posamezen projekt za ustrezno blagovno znamko.

Features

Št. Modela	VX 7993.519
Material	Okvir ohišja: jeklena pločevina, 1,5 mm Streha: jeklena pločevina, 1,5 mm Vrata: jeklena pločevina, 2,0 mm Zadnja plošča: jeklena pločevina, 1,5 mm Plošče z uvodnicami: jeklena pločevina, 1,5 mm
Površinska obdelava	Okvir ohišja: temeljni premaz Vrata, streha in zadnja plošča: temeljni premaz, prašno barvana zunanost, teksturirana barva Plošče z uvodnicami: pocinkano
Barva	RAL 7035

Features

Obseg dobave	<p>Okvir ohišja Vrata Strešna plošča Zadnja plošča Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica brez montažne plošče Podnožje/podstavek, višina 200 mm, sestavljen iz: 4 vogalnih elementov podnožja/podstavka iz jeklene pločevine, s sprednjimi obrobami 8660.02X, s stranskimi zaprtimi obrobami 8660.043, vodoravno deljenimi zadnjimi obrobami podnožja/podstavka, spodnjimi obrobami z izrezom na vrhu, zgornjimi obrobami z izrezom spodaj za kabelski vhod in z odlično zatesnjenim in samougasljivim krtačnim trakom 8660.09x Izenačevanje potencialov strehe, stranskih plošč in plošč z uvodnicami se med montažo doseže samodejno prek kontaktnih elementov Zgoraj ozemljena vrata z EMC ozemljitveno pletenico 2412.316 na okvirju ohišja z navojnim blokom Udoben ročaj 8618.240 z vgrajeno ključavnico E1, dobavljen brez ključev (priloženo) 2 osnovni montažni plošči 8660.100 (priloženo) LED sistemska luč 2500.300, 100–240 V, 1~, 50 Hz / 60 Hz, brez vtičnice, nameščena na zgornjem sprednjem delu Zaprta vrtat iz jeklene pločevine, enodelna, desni tečaj vrat, 180° tečaji Pocinkane plošče za vhod kablov, tridelne, z izrezom za kabelski vhod in vgrajenim krtačnim trakom</p>
Število vrat	2
Osnovni material	Sheet steel
Mere	Širina: 1.200 mm Višina: 2.000 mm Globina: 600 mm
Višina, vključno s podnožjem/ podstavkom	2.200 mm
Različica ključavnice	3-točkovni sistem zaklepanja z zapiralom VW E1
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	138,35 kg

Features

Bruto teža	151 kg
Carinska tarifna številka	94032080
