

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7993.806

Sistem povezovalnih ohišij VX25

State: 10.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7993.806 - Sistem povezovalnih ohišij VX25 po specifikacijah

Povezovalno ohišje, vključno z 200 mm podnožjem/podstavkom brez montažne plošče za namestitev ožičenja. Za uporabo v skladu s seznamei odobrenih materialov za posamezen projekt za ustrezno blagovno znamko.

Features

| | |
|---------------------|--|
| Št. Modela | VX 7993.806 |
| Opis izdelka | <p>Stabilna in simetrična konstrukcija profilnega okvirja iz valjanih votlih profilov s perforacijami v 25 mm DIN mreži, ki potekajo neprekinjeno okoli vseh profilnih nivojev, tako vodoravno kot navpično. Profili z dvema montažnima nivojema za prostorsko varčno namestitev notranje opreme; enak profil za montažo na navpične in vodoravne profile ohišij; montažni nivoji dostopni od zunaj. Stabilna talna montaža z integrirano ojačitvijo dna.</p> <p>Enostavno in stabilno povezovanje v vseh smereh s samo nekaj deli. Plošča z uvodnicami je razdeljena na tri dele, odstranljiva in zamenljiva, predsestavljena. Plošče z uvodnicami so zavarovane s samodejnim izenačevanjem potencialov. Vrata s penastimi tesnili in zaklepni mehanizmi.</p> |
| Material | <p>Okvir ohišja: jeklena pločevina, 1,5 mm</p> <p>Streha: jeklena pločevina, 1,5 mm</p> <p>Zadnja plošča: jeklena pločevina, 1,5 mm</p> <p>Plošče z uvodnicami: jeklena pločevina, 1,5 mm</p> <p>Vrata: jeklena pločevina, 2,0 mm</p> <p>Komponente podnožja/podstavka: jeklena pločevina</p> |
| Površinska obdelava | <p>Okvir ohišja: temeljni premaz</p> <p>Plošče ohišja: Temeljni premaz, prašno barvano</p> <p>Plošče z uvodnicami: pocinkano</p> |
| Barva | <p>Okvir ohišja, streha, zadnja plošča, vrata: RAL 7035</p> <p>Podnožje/podstavek: RAL 9005</p> |

Features

| | |
|---|---|
| Obseg dobave | <p>Okvir ohišja Vrata Strešna plošča Zadnja plošča Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica brez montažne plošče Podnožje/podstavek, višina 200 mm, sestavljen iz: 4 vogalnih elementov podnožja/podstavka iz jeklene pločevine, s sprednjimi obrobami 8660.02X, s stranskimi zaprtimi obrobami 8660.043, vodoravno deljenimi zadnjimi obrobami podnožja/podstavka, spodnjimi obrobami z izrezom na vrhu, zgornjimi obrobami z izrezom spodaj za kabelski vhod in z odlično zatesnjenim in samougasljivim krtačnim trakom 8660.09x Izenačevanje potencialov strehe, stranskih plošč in plošč z uvodnicami se med montažo doseže samodejno prek kontaktnih elementov Zgoraj ozemljena vrata z EMC ozemljitveno pletenico 2412.316 na okvirju ohišja z navojnim blokom Udoben ročaj 8618.240 z vgrajeno ključavnico E1, dobavljen brez ključev (priloženo) 2 osnovni montažni plošči 8660.100 (priloženo) LED sistemska luč 2500.300, 100–240 V, 1~, 50 Hz / 60 Hz, brez vtičnice, nameščena na zgornjem sprednjem delu Zaprta vrtat iz jeklene pločevine, enodelna, desni tečaj vrat, 180° tečaji Pocinkane plošče za vhod kablov, tridelne, z izrezom za kabelski vhod in vgrajenim krtačnim trakom</p> |
| Število vrat | 1 |
| IP razred zaščite po IEC 60 529 | IP 05 |
| Opomba | BV 1.09 § 1.1.2 določa, da je treba vse ključavnice, nameščene na stroje, vedno dostaviti brez ključev. Potrebne cilindrične ključke je mogoče naročiti ločeno pod modelno št. 2532.002 za lastno uporabo dobavitelja. |
| Mere | Širina: 600 mm Višina: 2.000 mm Globina: 600 mm |
| Višina, vključno s podnožjem/ podstavkom | 2.200 mm |

Features

| | |
|---------------------------|----------|
| Paketi | 1 pc(s). |
| Neto teža | 83,5 kg |
| Bruto teža | 90,4 kg |
| Carinska tarifna številka | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
