


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8100.741

Luknjani profil brez montažne prirobnice, 23 x 64 mm

State: 11.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8100.741 - Luknjani profil brez montažne prirobnice, 23 x 64 mm za VX, VX SE

Za prilagodljivo, individualno notranjo namestitev okvirja na notranji montažni ravni.



Features

| | |
|---------------------|--|
| Št. Modela | VX 8100.741 |
| Opis izdelka | Za spremenljivo in individualno notranje oblikovanje okvirja ohišja na notranji montažni ravnini. Namesti se poravnano z okvirjem ohišja. Z dodatnim montažnim nosilcem se lahko uporablja tudi z že nameščeno montažno ploščo in je pripravljen za individualno rezanje na dolžino. |
| Prednosti | Sistemske luknje na vseh štirih straneh Z režami na vrhu in dnu za matice, za pritrditev lastnih komponent z metričnimi vijaki |
| Material | Jeklena pločevina |
| Površinska obdelava | Pocinkano |
| Obseg dobave | 2 preluknjana dela brez montažnih prirobnic 4 montažni nosilci Sestavni deli |
| Možnosti namestitve | V VX na notranji montažni ravni, na delu ohišja VX V VX SE, na navpičnem delu ohišja v povezavi z adaptersko tirnico VX Med dvema preluknjanima deloma na notranji montažni ravni Kot montažni komplet za tla za naprave |

Features

| | |
|---------------------------|---|
| Primerno za | Vrsta ohišja: VX VX SE Širina/globina: 500 mm |
| Paketi | 2 pc(s). |
| Neto teža | 0,6 kg |
| Bruto teža | 1,26 kg |
| Carinska tarifna številka | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| Opis izdelka | VX punched section without mounting flange 23 x 64 mm, for W/D: 500 mm |

Approvals

| | |
|--------------|-----------------|
| Explanations | PCF-declaration |
|--------------|-----------------|