

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 8100.745**

**Luknjani profil brez montažne  
prirobnice, 23 x 64 mm**

State: 18.6.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8100.745 - Luknjani profil brez montažne prirobnice, 23 x 64 mm za VX, VX SE

Za prilagodljivo, individualno notranjo namestitev okvirja na notranji montažni ravni.



## Features

Št. Modela	VX 8100.745
Opis izdelka	Za spremenljivo in individualno notranje oblikovanje okvirja ohišja na notranji montažni ravni. Namesti se poravnano z okvirjem ohišja. Z dodatnim montažnim nosilcem se lahko uporablja tudi z že nameščeno montažno ploščo in je pripravljen za individualno rezanje na dolžino.
Prednosti	Sistemske luknje na vseh štirih straneh Z režami na vrhu in dnu za matice, za pritrditev lastnih komponent z metričnimi vijaki
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	Pocinkano
Obseg dobave	2 preluknjana dela brez montažnih prirobnic 4 montažni nosilci Sestavni deli
Možnosti namestitve	V VX na notranji montažni ravni, na delu ohišja VX V VX SE, na navpičnem delu ohišja v povezavi z adaptersko tirnico VX Med dvema preluknjanima deloma na notranji montažni ravni Kot montažni komplet za tla za naprave

# Features

---

Primerno za	Vrsta ohišja: VX VX SE Širina/globina: 1.200 mm
Paketi	2 pc(s).
Neto teža	2,4 kg
Bruto teža	2,82 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	13,88
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Opis izdelka	VX punched section without mounting flange, 23 x 64 mm, for W/D: 1200 mm

# Approvals

---

Explanations	PCF-declaration
--------------	-----------------