

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8106.235

Stranska plošča, pritrjena z vijaki, jeklena pločevina

State: 22.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8106.235 - Stranska plošča, pritrjena z vijaki, jeklena pločevina za TS, TS IT

Stranske plošče, pritrjene z vijaki, jeklena pločevina, za TS.

Features

Št. Modela	TS 8106.235
Prednosti	Samodejno izenačevanje potencialov in višja EMC zaščita zaradi nosilcev plošč ohišja z ozemljitvenim vložkom Enostavno pozicioniranje s pomočjo pripomočka za določanje lokacije Ozemljitveni vijak s kontaktno površino
Material	Jeklena pločevina, 1,5 mm
Površinska obdelava	Temeljni premaz, prašno barvana zunanost
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Sestavni deli
Opomba	Nosilce za plošče ohišja je mogoče namestiti z notranje ali zunanje strani ohišja. Površina, ki je na voljo za namestitev: zunanja mera – 100 mm
Primerno za	Vrsta ohišja: TS TS IT Višina: 2.000 mm Globina: 600 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 55
Osnovni material	Sheet steel
Paketi	2 pc(s).
Neto teža	28 kg
Bruto teža	29,2 kg
Carinska tarifna številka	94039910
ETIM 9	EC002524

Features

ECLASS 8.0

27182101

Opis izdelka

TS Side panel, screw-fastened, for TS, TS IT, for HxD: 2000x600 mm,
Sheet steel, RAL 7035

Approvals

Explanations

Declaration of conformity UK