

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8128.245

Stranska plošča, pritrjena z vijaki, jeklena pločevina

State: 24.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8128.245 - Stranska plošča, pritrjena z vijaki, jeklena pločevina za VX

Stranske plošče, pritrjene z vijaki, jeklena pločevina, za VX.

Features

Št. Modela	VX 8128.245
Prednosti	Hitra montaža zahvaljujoč pritrditelnemu držalu stranske plošče Samodejno izenačevanje potencialov in višja EMC zaščita zaradi nosilcev plošč ohišja z ozemljitvenimi vložki na notranji strani Enostavno pozicioniranje po višini in globini s pomočjo pripomočka za določanje položaja Sestavljanje s strani ene osebe Ozemljitveni vijaki z veliko kontaktno površino brez barve za optimalen stik
Material	Jeklena pločevina, 1,5 mm
Površinska obdelava	Temeljni premaz, prašno barvana zunanost
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Sestavni deli
Primerno za	Vrsta ohišja: VX Višina: = 2.200 mm Globina: = 800 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 55
Tipska ocena po UL 50E	Type 1 Type 12
Osnovni material	Sheet steel
Paketi	2 pc(s).
Neto teža	41,7 kg
Bruto teža	42,4 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	124,05 kg CO2 eq (Cat B)

Features

Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Opis izdelka	VX Side panel, screw-fastened, for HD: 2200x800 mm, sheet steel

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	PCF-declaration