

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8609.220 Pokrov z vrati

State: 22.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8609.220 - Pokrov z vrati za VX

Pokrov z vrati za zaščito in zaključek priključkov ali druge nameščene opreme.

## Features

Št. Modela	VX 8609.220
Prednosti	Za zaščito in zaključek konektorjev ali druge nameščene opreme. Možnost vhoda kablov od zgoraj ali od spodaj
Material	Pokrov: jeklena pločevina, 1,5 mm Vrata: jeklena pločevina, 2,0 mm
Površinska obdelava	Temeljni premaz, prašno barvana zunanost
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Pokrov Vrata z zaklepno palico in ključavnico z dvojnimi vložki 2 okrasni plošči za zgornji in spodnji del
Mere	Širina: 202,7 mm Višina: 1.998 mm Globina: 499 mm
Primerno za	Vrsta ohišja: VX Višina: = 2.000 mm Globina: = 500 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 55 in conjunction with enclosures from the VX series
Razred zaščite NEMA	NEMA 12 (in conjunction with enclosures from the VX, VX IT series)
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	44 kg
Bruto teža	45 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	114,1 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	94039910
ETIM 9	EC000744

# Features

---

ECLASS 8.0

27182405

---

Opis izdelka

VX Cover with door, for HD: 2000x500 mm