

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8610.605 Steklena vrata

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8610.605 - Steklena vrata za TS, TS IT, VX SE

Namesto vrat ali zadnje plošče iz jeklene pločevine.



Features

Št. Modela	TS 8610.605
Opis izdelka	Namesto vrat ali zadnje plošče iz jeklene pločevine.
Material	Okvir: ekstrudiran aluminijast profil Kotni elementi: tlačno liti cink Nadzorno okno: enoslojno varnostno steklo, 3 mm
Površinska obdelava	Prašno barvano
Barva	Okvir: RAL 7035 Vogalni elementi: RAL 7035 Nadzorno okno (potiskana notranjost): RAL 9005
Obseg dobave	Okvir vrat z varnostnim steklom Ključavnica z dvojnimi vložki 180° tečaji (4)
Vidno območje	Širina nadzornega okna: 460 mm Višina nadzornega okna: 1.840 mm
Višina nadzornega okna	1.840 mm

Features

Navodila za sestavljanje	Pri montaži namesto zadnje plošče so potrebne komponente ključavnice
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 55
Primerno za	Vrsta ohišja: TS TS IT VX SE Širina: = 600 mm Višina: = 2.000 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	10,5 kg
Bruto teža	12,5 kg
Carinska tarifna številka	76101000
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Opis izdelka	TS Glazed door, for TS, TS IT, SE, for WH: 600x2000 mm