


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8612.020

TS preluknjani profil z montažno prirobnico, 17 x 73 mm

State: 21.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8612.020 - TS preluknjani profil z montažno prirobnico, 17 x 73 mm

Za univerzalne skeletne konstrukcije ali delno montažo. Enostavno namestite v luknje in pritrdite.



Features

Št. Modela	TS 8612.020
Zasnova	za notranjo montažno raven
Opis izdelka	Za montažo univerzalnega okvirja ali delno montažo. Enostavno zataknete v luknje in pritrdite.
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	Pocinkano
Obseg dobave	Montažni vijaki
Dolžina	1.190 mm
Možnosti namestitve	Na navpičnem delu ohišja TS, VX SE: na notranji montažni ravni, višinski zamik na vseh straneh Na vodoravnem delu VX SE ohišja, zgoraj v globino V TP na letev za notranjo montažo: po širini za notranjo montažno raven Kot montažni komplet za police s komponentami v TS, VX SE, enostavna namestitvev in pritrditev
Navodila za sestavljanje	Pri namestitvi v TP je potrebna tirnica za notranjo namestitvev

Features

Primerno za	Vrsta ohišja: VX SE TP PC IW Širina/globina: 1.200 mm
Paketi	4 pc(s).
Neto teža	5,2 kg
Bruto teža	5,3 kg
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Opis izdelka	TS punched section with mounting flange, 17 x 73 mm, for inner mounting level: for W/D: 1200 mm, L: 1190 mm