

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TS 8612.020**

**TS preluknjani profil z montažno prirobnico, 17 x 73 mm**

State: 22.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8612.020 - TS preluknjani profil z montažno prirobnico, 17 x 73 mm

Za univerzalne skeletne konstrukcije ali delno montažo. Enostavno namestite v luknje in pritrdite.



## Features

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Št. Modela               | TS 8612.020  |
| Zasnova                  | za notranjo montažno raven   |
| Opis izdelka             | Za montažo univerzalnega okvirja ali delno montažo. Enostavno zataknete v luknje in pritrdite.   |
| Material                 | Jeklena pločevina  |
| Površinska obdelava      | Pocinkano  |
| Obseg dobave             | Montažni vijaki  |
| Dolžina                  | 1.190 mm   |
| Možnosti namestitve      | Na navpičnem delu ohišja TS, VX SE: na notranji montažni ravni, višinski zamik na vseh straneh<br>Na vodoravnem delu VX SE ohišja, zgoraj v globino<br>V TP na letev za notranjo montažo: po širini za notranjo montažno raven<br>Kot montažni komplet za police s komponentami v TS, VX SE, enostavna namestitvev in pritrditev |
| Navodila za sestavljanje | Pri namestitvi v TP je potrebna tirnica za notranjo namestitvev  |

# Features

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Primerno za               | Vrsta ohišja: VX SE<br>TP<br>PC<br>IW<br>Širina/globina: 1.200 mm   |
| Paketi                    | 4 pc(s).  |
| Neto teža                 | 5,2 kg  |
| Bruto teža                | 5,3 kg  |
| Carinska tarifna številka | 73269098  |
| ETIM 9                    | EC002625  |
| ECLASS 8.0                | 27189234  |
| Opis izdelka              | TS punched section with mounting flange, 17 x 73 mm, for inner mounting level: for W/D: 1200 mm, L: 1190 mm |