

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8612.030

TS preluknjani profil z montažno prirobnico, 17 x 73 mm

State: 6.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8612.030 - TS preluknjani profil z montažno prirobnico, 17 x 73 mm

Za univerzalne skeletne konstrukcije ali delno montažo. Enostavno namestite v luknje in pritrdite.



Features

Št. Modela	TS 8612.030
Zasnova	Za notranjo montažno raven in za montažo na vrata
Opis izdelka	Za montažo univerzalnega okvirja ali delno montažo. Enostavno zataknete v luknje in pritrdite.
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	Pocinkano
Obseg dobave	Montažni vijaki
Dolžina	290 mm
Za prilagoditeV vratih s širino	400 mm
Možnosti namestitve	Na navpičnem delu ohišja TS, VX SE: na notranji montažni ravni, višinski zamik na vseh straneh Na vodoravnem delu VX SE ohišja, zgoraj v globino V TP na letev za notranjo montažo: po širini za notranjo montažno raven Kot montažni komplet za police s komponentami v TS, VX SE, enostavna namestitev in pritrditev
Navodila za sestavljanje	Pri namestitvi v TP je potrebna tirnica za notranjo namestitev

Features

Primerno za	Vrsta ohišja: VX SE TP PC IW Širina/globina: 300 mm
Paketi	4 pc(s).
Neto teža	1,2 kg
Bruto teža	1,32 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	5,2 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Opis izdelka	TS punched section with mounting flange, 17 x 73 mm, for inner mounting level: for W/D: 300 mm, for door width: 400 mm, L: 290 mm