

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8612.650

TS luknjani profil brez montažne prirobnice, 45 x 88 mm

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8612.650 - TS luknjani profil brez montažne prirobnice, 45 x 88 mm

Za težko opremo, nameščeno na vrhu in neposredno na notranjih površinah (npr. strehi). Ohišje, nameščeno na strani ali zadaj, je nato mogoče varno pritrditi na stroj z vijaki.



Features

| | |
|---------------------------|--|
| Št. Modela | TS 8612.650 |
| Zasnova | za notranjo montažno raven |
| Opis izdelka | Podpora težke opreme, ki je nameščena neposredno na notranjih površinah (npr. strehi). Ohišje je nameščeno ob strani ali zadaj in ga je mogoče varno pritrditi na stroj z vijaki. Dvojni profil z 11 vrstami lukenj ponuja številne dodatne možnosti za notranjo opremo. |
| Material | Jeklena pločevina |
| Površinska obdelava | Pocinkano |
| Obseg dobave | Sestavni deli |
| Možnosti namestitve | Na navpičnem in vodoravnem delu TS, VX SE ohišja |
| Primerno za | Vrsta ohišja: the inner mounting level Širina/globina: 500 mm |
| Paketi | 2 pc(s). |
| Neto teža | 2,6 kg |
| Bruto teža | 2,611 kg |
| Carinska tarifna številka | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002625 |

Features

ECLASS 8.0

27189234

Opis izdelka

TS TS punched section without mounting flange, 45 x 88 mm, for inner mounting level: for WD: 500 mm