

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8612.660

TS luknjani profil brez montažne prirobnice, 45 x 88 mm

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8612.660 - TS luknjani profil brez montažne prirobnice, 45 x 88 mm

Za težko opremo, nameščeno na vrhu in neposredno na notranjih površinah (npr. strehi). Ohišje, nameščeno na strani ali zadaj, je nato mogoče varno pritrditi na stroj z vijaki.



Features

Št. Modela	TS 8612.660
Zasnova	za notranjo montažno raven
Opis izdelka	Podpora težke opreme, ki je nameščena neposredno na notranjih površinah (npr. strehi). Ohišje je nameščeno ob strani ali zadaj in ga je mogoče varno pritrditi na stroj z vijaki. Dvojni profil z 11 vrstami lukenj ponuja številne dodatne možnosti za notranjo opremo.
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	Pocinkano
Obseg dobave	Sestavni deli
Možnosti namestitve	Na navpičnem in vodoravnem delu TS, VX SE ohišja
Primerno za	Vrsta ohišja: the inner mounting level Širina/globina: 600 mm
Paketi	2 pc(s).
Neto teža	2,8 kg
Bruto teža	3,02 kg
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC002625

Features

ECLASS 8.0

27189234

Opis izdelka

TS TS punched section without mounting flange, 45 x 88 mm, for inner mounting level: for WD: 600 mm