

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8614.260 Delne montažne plošče

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8614.260 - Delne montažne plošče za TS, VX SE

Za univerzalno notranjo opremo in dodatne montažne nivoje.



Features

Št. Modela	TS 8614.260
Opis izdelka	Za univerzalno notranjo opremo, tudi v kombinaciji s sistemskimi profili in montažnimi nosilci. Okvarjene komponente je mogoče enostavno in hitro zamenjati. Dodatne montažne ravni.
Material	Jeklena pločevina, 2,5 mm
Površinska obdelava	Pocinkano
Obseg dobave	Sestavni deli
Opomba	Delne montažne plošče se s priloženim montažnim priborom pritrdijo neposredno na navpične profile ohišij, poravnane z notranjo montažno ravnino. V tem montažnem položaju (tako po širini kot globini) ustvarjajo eno raven s TS luknjanimi profili z montažnimi prirobnicami 17 x 73 mm in TS nosilnimi letvami za notranjo montažno raven.
Mere	Širina: 1.100 mm Višina: 500 mm
Za tip ohišja	TS VX SE

Features

Primerno za	Vrsta ohišja: TS VX SE Širina: = 600 mm = 1.200 mm Globina: = 600 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	12,155 kg
Bruto teža	12,795 kg
Carinska tarifna številka	94039910
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27409216
Opis izdelka	TS Partial mounting plate, for TS, SE, W/DH: 1100x500 mm