


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8617.020

# Luknjani profil z montažno prirobnico, 18 x 64 mm

State: 8.7.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8617.020 - Luknjani profil z montažno prirobnico, 18 x 64 mm za VX

Za spremenljivo, individualno notranjo namestitev okvirja ohišja na zunanji montažni ravni.



## Features

Št. Modela	VX 8617.020
Opis izdelka	Za spremenljivo in individualno notranjo oblikovanje okvirja ohišja na zunanji montažni ravni.
Prednosti	Enostavno vstavite v izreze od zunaj in jih privijete Sistemske luknje na vseh štirih straneh Pri predsestavljanih ohišjih se lahko luknjani profili z montažnimi prirobnicami namestijo tudi z notranje strani ohišja
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	Pocinkano
Obseg dobave	Sestavni deli
Možnosti namestitve	Na zunanji montažni ravni, na delu ohišja Na zunanji montažni ravni, med dvema luknjanima deloma z montažnima prirobnicama 23 x 64 mm
Primerno za	Vrsta ohišja: VX Širina/globina: 500 mm
Paketi	4 pc(s).
Neto teža	2 kg

# Features

---

Bruto teža	2,075 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	9,99
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Opis izdelka	VX Punched section, with mounting flange 18 x 64 mm, for outer mounting level

# Approvals

---

Explanations	PCF-declaration
--------------	-----------------