

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8617.170

# Luknjani profil z montažno prirobnico, 23 x 64 mm

State: 8.7.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8617.170 - Luknjani profil z montažno prirobnico, 23 x 64 mm za VX, VX IT, VX SE, AX plastika

Za prilagodljivo, individualno notranjo namestitev okvirja na notranji montažni ravni in za namestitev v kompaktna ohišja.



## Features

Št. Modela	VX 8617.170
Opis izdelka	Za spremenljivo in individualno notranje oblikovanje okvirja ohišja na notranji montažni ravnini in za vgradnjo v kompaktna stikalna ohišja.
Prednosti	Preprosto namestite v sistemske luknje in jih privijte Sistemske luknje na vseh štirih straneh Z režami na vrhu in dnu za matice, za pritrditev lastnih komponent z metričnimi vijaki
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	Pocinkano
Obseg dobave	Sestavni deli
Možnosti namestitve VX	V ohišjih z višino 1400 mm, na notranji montažni ravni
Možnosti namestitve AX	V ohišjih z višino 1400 mm, skupaj s tirnico za notranjo montažo AX in osnovno konfiguracijsko tirnico za AX
Možnosti namestitve AX iz nerjavnega jekla	V ohišjih z višino 1400 mm, skupaj z osnovno konfiguracijsko tirnico

# Features

---

Primerno za	Vrsta ohišja: VX VX IT AX Suitable for width or height or depth: 1.400 mm
Paketi	4 pc(s).
Neto teža	5 kg
Bruto teža	5,8 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	31,04
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Opis izdelka	VX Punched section, with mounting flange 23 x 64 mm, for inner mounting level

# Approvals

---

Explanations	PCF-declaration
--------------	-----------------