

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.200

Luknjani profil z montažno prirobnico, 23 x 64 mm

State: 25.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8617.200 - Luknjani profil z montažno prirobnico, 23 x 64 mm za VX, VX IT, VX SE, AX plastika

Za prilagodljivo, individualno notranjo namestitev okvirja na notranji montažni ravni in za namestitev v kompaktna ohišja.



Features

Št. Modela	VX 8617.200
Opis izdelka	Za spremenljivo in individualno notranje oblikovanje okvirja ohišja na notranji montažni ravnini in za vgradnjo v kompaktna stikalna ohišja.
Prednosti	Preprosto namestite v sistemske luknje in jih privijte Sistemske luknje na vseh štirih straneh Z režami na vrhu in dnu za matice, za pritrditev lastnih komponent z metričnimi vijaki
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	Pocinkano
Obseg dobave	Sestavni deli
Možnosti namestitve VX	V ohišjih z višino 2000 mm, na notranji montažni ravni
Možnosti namestitve VX SE	V ohišjih z višino 2000 mm, na notranji montažni ravni, skupaj z adaptersko tirnico za združljivost z VX

Features

Primerno za	Vrsta ohišja: VX VX IT VX SE Suitable for width or height or depth: 2.000 mm
Paketi	4 pc(s).
Neto teža	7,56 kg
Bruto teža	8,62 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	44,86
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Opis izdelka	VX Punched section, with mounting flange 23 x 64 mm, for inner mounting level

Approvals

Explanations	PCF-declaration
--------------	-----------------