

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8618.040 Steklena vrata

State: 22.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8618.040 - Steklena vrata za VX

Namesto vrat ali zadnje plošče iz jeklene pločevine.

## Features

Št. Modela	VX 8618.040
Opis izdelka	Namesto vrat ali zadnje plošče iz jeklene pločevine.
Material	Okvir: ekstrudiran aluminijast profil Nadzorno okno: enoslojno varnostno steklo, 3 mm
Površinska obdelava	Prašno barvano
Barva	Okvir: RAL 7035 Nadzorno okno (potiskana notranjost): RAL 9005
Obseg dobave	Steklena vrata Ključavnica z dvojnimi vložki 180° tečaji (4)
IK koda	IK08
Opomba	Pri montaži namesto zadnje plošče so potrebne komponente ključavnice za okvir 8618.110
Tipna ocena po UL 50E	Type 1 Type 12
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 55
Primerno za	Vrsta ohišja: VX Širina: = 600 mm Višina: = 2.200 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	14,6 kg
Bruto teža	15,4 kg
Carinska tarifna številka	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

# Features

---

Opis izdelka

VX Glazed door, for WH: 600x2200 mm

# Approvals

---

Approvals

UL + C-UL - FTTA

Certificates

Protection category