

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.400

Kabelska objemka

State: 3.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.400 - Kabelska objemka Pravokotni profil za VX, TS, VX SE, PC, sistem podnožja/podstavka VX

Za razbremenitev napetosti med napeljavo kablov. Namestitev z nastavljivo globino v razmaku 25 mm na vodoravni profil ohišja ali na podnožje/podstavke.

Features

Št. Modela	VX 8619.400
Opis izdelka	Za razbremenitev napetosti pri kabelski uvodnici. Globinsko spremenljiva montaža v korakih po 25 mm na vodoravni profil ohišja ali v dno.
Material	Jeklo
Površinska obdelava	Pocinkano
Obseg dobave	Sestavni deli
Možnosti namestitve VX	V ohišjih s širino 400 mm, v podnožju
Možnosti namestitve AX	V ohišjih s širino 400 mm, skupaj s tirnico za notranjo montažo AX in osnovno konfiguracijsko tirnico za AX
Možnosti namestitve AX iz nerjavnega jekla	V ohišjih s širino 400 mm, skupaj s tirnico za notranjo montažo AX in osnovno konfiguracijsko tirnico za AX
Možnosti namestitve VX podnožja/podstavka	V podnožjih/podstavkih s širino/globino 400 mm, skupaj z držalom/distančnikom
Primerno za	VX sistem podnožja/podstavka
Mere	Dolžina: 354 mm
Primerno za	Vrsta ohišja: VX AX Širina: = 400 mm
Primerno za širino	400 mm
Paketi	2 pc(s).
Neto teža	2 kg
Bruto teža	2,34 kg

Features

Carinska tarifna številka	83024900
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Opis izdelka	VX Cable clamp rail, mounting angle, for W: 400 mm
