

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.440 Kabelska objemka

State: 7.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.440 - Kabelska objemka Pravokotni profil za VX, TS, VX SE, PC, sistem podnožja/podstavka VX

Za razbremenitev napetosti med napeljavo kablov. Namestitev z nastavljivo globino v razmaku 25 mm na vodoravni profil ohišja ali na podnožje/podstavek.

Features

Št. Modela	VX 8619.440
Opis izdelka	Za razbremenitev napetosti pri kabelski uvodnici. Globinsko spremenljiva montaža v korakih po 25 mm na vodoravni profil ohišja ali v dno.
Material	Jeklo
Površinska obdelava	Pocinkano
Obseg dobave	Sestavni deli
Možnosti namestitve VX	V ohišjih s širino 1200 mm, v podnožju
Možnosti namestitve VX SE	V ohišjih s širino 1200 mm, v podnožju
Možnosti namestitve AX	V ohišjih s širino 1200 mm, skupaj s tirnico za notranjo montažo AX in osnovno konfiguracijsko tirnico za AX
Možnosti namestitve VX podnožja/podstavka	V podnožjih/podstavkih s širino/globino 1200 mm, skupaj z držalom/distančnikom
Možnosti namestitve za VX podstavek/podstavek iz nerjavenega jekla	V podnožjih/podstavkih s širino 1200 mm, v povezavi z eno matico M8
Možnosti namestitve AX podnožja/podstavka	V podnožjih/podstavkih s širino 1200 mm
Primerno za	AX sistem podnožja/podstavka VX sistem podnožja/podstavka VX podnožje/podstavek, nerjavno jeklo
Mere	Dolžina: 1.154 mm

Features

Primerno za	Vrsta ohišja: VX VX SE AX CX pedestal CX one-piece console Širina: = 1.200 mm
Primerno za širino	1.200 mm
Paketi	2 pc(s).
Neto teža	5,64 kg
Bruto teža	6 kg
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Opis izdelka	VX Cable clamp rail, mounting angle, for W: 1200 mm