

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.700

Izrezani profil z montažno prirobnico, 14 x 39 mm

State: 28.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.700 - Izrezani profil z montažno prirobnico, 14 x 39 mm za VX, VX SE, PC, IW, AX

Za pritrditev kabljskih kanalov, nosilcev kabljskih kanalov, opreme, nameščene na vratih itd.



Features

Št. Modela	VX 8619.700
Opis izdelka	Za pritrditev kabljskih kanalov, nosilcev kabljskih cevi, komponent za vrata itd.
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	Pocinkano
Obseg dobave	Sestavni deli
Distance between fixing points	275 mm
Za prilagoditev vratih s širino	400 mm
Možnosti namestitve VX	Širina vrat 400 mm
Možnosti namestitve AX	V ohišjih s širino 300 mm in višino 400 mm, skupaj s tirnico za notranjo montažo AX
Možnosti namestitve AX iz nerjavnega jekla	V ohišjih s širino 300 mm
Možnosti namestitve, AX plastika	Širina vrat 400 mm
Možnosti namestitve za 3-delni AX	Globina ohišja 473 mm

Features

Možnosti namestitve CX	V podstavku, v ohišjih z globino 400 mm V enodelnem konzolnem podstavku, globina ohišja 400 mm
Navodila za sestavljanje	Za vgradnjo v AX jeklena pločevina, samo v kombinaciji z letvijo za notranjo namestitev AX
Opomba	Za namestitev lastnih komponent na luknjani del z montažno prirobnico so potrebni kovinski vijaki ali samorezni vijaki M5
Primerno za	Vrsta ohišja: VX AX AX plastic AX wall-mounted enclosure, 3-part CX one-piece console CX pedestal Suitable for width or height or depth: 400 mm
Paketi	4 pc(s).
Neto teža	0,68 kg
Bruto teža	0,686 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	4,56
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Opis izdelka	VX Punched section, with mounting flange 14 x 39 mm, for door width: 400 mm

Approvals

Explanations	PCF-declaration
--------------	-----------------