

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8619.780

## Izrezani profil z montažno prirobnico, 14 x 39 mm

State: 9.7.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8619.780 - Izrezani profil z montažno prirobnico, 14 x 39 mm za VX, VX SE, PC, IW, AX

Za pritrditev kabelskih kanalov, nosilcev kabelskih kanalov, opreme, nameščene na vratih itd.



## Features

Št. Modela	VX 8619.780
Opis izdelka	Za pritrditev kabelskih kanalov, nosilcev kabelskih cevi, komponent za vrata itd.
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	Pocinkano
Obseg dobave	Sestavni deli
Distance between fixing points	1.275 mm
Možnosti namestitve AX	V ohišjih z višino 1400 mm, skupaj s tirnico za notranjo montažo AX
Možnosti namestitve AX iz nerjavnega jekla	V ohišjih z višino 760 mm
Navodila za sestavljanje	Za vgradnjo v AX jeklena pločevina, samo v kombinaciji z letvijo za notranjo namestitvev AX
Opomba	Za namestitvev lastnih komponent na luknjani del z montažno prirobnico so potrebni kovinski vijaki ali samorezni vijaki M5
Primerno za	Vrsta ohišja: AX Suitable for width or height or depth: 1.400 mm

# Features

---

Paketi	4 pc(s).
Neto teža	2,44 kg
Bruto teža	2,7 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	19,76
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Opis izdelka	VX Punched section with mounting flange, 14 x 39 mm , for H: 1400 mm

# Approvals

---

Explanations	PCF-declaration
--------------	-----------------