


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 8620.050**

**Vogalni element podnožja/  
podstavka z obrobami podnožja/  
podstavka, spredaj in zadaj, 100  
mm, nerjavno jeklo**



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDRICH LOH GROUP

# VX 8620.050 - Vogalni element podnožja/podstavka z obrobami podnožja/podstavka, spredaj in zadaj, 100 mm, nerjavno jeklo za VX, TS, VX SE

Kotni elementi podnožja/podstavka z oblikovanim samodejnim pozicioniranjem v sistem povezanih ohišij. Za uporabo z okrasnimi ploščami ali brez, odvisno od načina uporabe. Velike odprtine v kotnem elementu podnožja/podstavka za optimalen dostop do mesta pritrditve vijakov je mogoče prekriti s kotnim povezovalnim pokrovom.

## Features

Št. Modela	VX 8620.050
Opis izdelka	Vogalni elementi podnožja/podstavka z integriranim samodejnim pozicioniranjem za sistem povezanih ohišij, za uporabo z ali brez obrob, odvisno od načina uporabe. Velike odprtine v vogalnem elementu podnožja/podstavka omogočajo optimalen dostop do vijaknih točk in jih je mogoče prekriti z vogalnimi in povezovalnimi ploščami.
Material	Podnožje/vogalni kos podnožja: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304) Obroba podnožja/podstavka spredaj/zadaj: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304) Kotni in povezovalni pokrov: plastika
Površinska obdelava	Obroba: brušeno, zrnatost 400
Obseg dobave	4 vogalni kosi podnožja/podstavka 4 vogalni pokrovi 1 povezovalni pokrov 2 obrobi podnožja/podstavka, spredaj/zadaj, višina 100 mm Sestavni deli
Opomba	Stranske obrobe podnožja/podstavka zaokrožujejo podnožje/podstavke ali zagotavljajo dodatno stabilizacijo med podnožjem/podstavkom oziroma omogočajo notranjo konfiguracijo podnožja/podstavka Komponent iz sistema podnožja/podstavka 1. generacije ni mogoče kombinirati s komponentami iz sistema podnožja/podstavka 2. generacije

# Features

Mere	Višina: 100 mm
Primerno za	Širina: = 600 mm
Tipaska ocena po UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X Type 12
Teža/pakiranje	5,08 kg
Paketi	2 pc(s).
Neto teža	4 kg
Bruto teža	4,06 kg
Carinska tarifna številka	94039910
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Opis izdelka	VX Base/plinth corner piece, with base/plinth trim panel, front and rear, H: 100 mm, for W: 600 mm, stainless steel, 1.4301

# Approvals

Approvals	UL + C-UL - FTTA
-----------	------------------